

LD-Spüleinrichtung SPE XX



Kugelhahn

Schmutzfänger DN 15

Kugelhahn DN 15 mit
Federrückstellung

Auslaufstutzen DN 15



Steuereinheit

Produktbeschreibung und Verwendungsbereich

Zum regelmäßigen Wasseraustausch bei Löschwasserleitungen NASS und Zuleitungen bei Löschwasserleitungen NASS/TROCKEN ohne automatische Spülung (siehe DIN 1988-600). Die Ansteuerung erfolgt über eine digitale Zeitschaltuhr.

Für Entleerungsgarnitur EG 15 *

Ausschreibungstext

Pos. _____

LD-Spüleinrichtung SPE XX *

Zum regelmäßigen Wasseraustausch bei Wandhydrantensystemen

Steuerung und Stromversorgung für eine Tiefpunktentleerung EG 15*

bestehend aus:

LD-Entleerungsgarnitur EG 15* bestehend aus:

- Kugelhahn DN 15
- Schmutzfänger DN 15
- Auslaufstutzen DN 15
- Steuereinheit mit eingebauter digitaler Zeitschaltuhr

* Die Nennweite (XX) des Magnetventils in der EG ist lieferbar in DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 und DN 50.